

**KOMET REAMAX® TS rivehoved H7 HM ASG0706, DBC, Nominel Ø D: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

239805 22

GTIN

Artikelklasse

27E

**Beskrivelse****Udførelse:**Rivehoveder ligefortandede, **færdigslebne til pasning H7.**Skærgeometri tilpasset efter formålet. Justerbarhed i  $\mu$ -området til slitagekompensation og opnåelse af meget små grundtolerancer fra IT4. Mulighed for gennemgående borer op til  $5 \times D$ .I geometri **ASG0706** med ansnitsvinkel  $8^\circ + 45^\circ$ .Til **boringer til bundhuller og gennemgående huller.****Bemærk:**

- **Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.**
- **Passende holdere, se nr. 239880 – 239940.**
- **Vejledende værdier gælder for gennemgangsboringer.**

**Teknisk beskrivelse**Skærlængde  $l_1$ 

6 mm

Tilspænding  $f$  i stål  $< 750 \text{ N/mm}^2$ 

0,8 mm/o

Hovedlængde  $L$ 

20 mm

Antal skær  $Z$ 

6

til holder nr. 239880 – 239940

22 – 26,99

Nominel Ø  $D$ 

22 mm

Belægning	DBC
Boretolerance	H7
Anvendelse ved boringstype	Ved bund- og gennemgangshul
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skæreforsats til rivning

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	160 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	140 m/min	N
våd, maksimal	egnet		