

**KOMET REAMAX® TS rivehoved H7 HM ASG0706, DBC, Nominel Ø D: 24mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

239805 24

GTIN

Artikelklasse

27E

Beskrivelse**Udførelse:**Rivehoveder ligefortandede, **færdigslebne til pasning H7.**Skærgeometri tilpasset efter formålet. Justerbarhed i μ -området til slitagekompensation og opnåelse af meget små grundtolerancer fra IT4. Mulighed for gennemgående borer op til $5 \times D$.I geometri **ASG0706** med ansnitsvinkel $8^\circ + 45^\circ$.Til **boringer til bundhuller og gennemgående huller.****Bemærk:**

- **Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.**
- **Passende holdere, se nr. 239880 – 239940.**
- **Vejledende værdier gælder for gennemgangsboringer.**

Teknisk beskrivelse

til holder nr. 239880 – 239940

22 – 26,99

Tilspænding f i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$

0,8 mm/o

Antal skær Z

6

Nominel Ø D

24 mm

Hovedlængde L

20 mm

Skærlængde l_1

6 mm

Belægning	DBC
Boretolerance	H7
Anvendelse ved boringstype	Ved bund- og gennemgangshul
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skæreforsats til rivning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	160 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	140 m/min	N
våd, maksimal	egnet		