

**HOLEX Pro Form-maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM, TiN, MF: 8X1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	139370 8X1
GTIN	4069515003667
Artikelklasse	12I

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX Pro Form: Højtydende rulletap til brug i en **lang række materialer.**

- **HSS-E-PM-skæremateriale for høj slidstyrke.**
- **Optimeret HiPIMS TiN-belægning i den nyeste generation.**

Opfylder DIN 374.

Teknisk beskrivelse

Gevindstørrelse	M8×1
Serie	Pro Form
Samlet længde L	90 mm
Gevindstigning	1 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Antal spånnoter	5
Skaftfirkant □	4,9 mm
Kernehul-Ø vejledende værdi	7,55 mm
Gevind-Ø	8 mm
Gevinddybde	24 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Antal skær Z	5
Belægning	TiN

Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E PM
Norm	DIN 374
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Farvering	grøn
Produkttype	Rulletap

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	20 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	8 m/min	M
CuZn	betinget egnet	20 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		