

Garant**Holdere 90°, cylindrisk med indvendig køling lang, Type: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	239745 10
GTIN	4045197593238
Artikelklasse	23A

Beskrivelse**Udførelse:**

I NC-kompatibel udførelse med lige skaft-Ø til standardiseret opspænding i **hydrauliske ekspansionsspændepatroner** eller **præcisionsspændepatroner** af hensyn til optimal præcision og processikkerhed.

Bemærk:

Vær opmærksom på holderstørrelsen på holdere og rivehoveder. Yderligere holdere nr. 210550 – 210582 og 212000.

Skaft: DIN 6535 HA med h6

passer til Ø gennemgangshul: 10 - 12,7 mm

Passer til Ø bundhul: 14 - 16,2 mm

Samlet længde L: 120 mm

Nyttelængde L₁: 65 mm

Skaft-Ø D₅ h6: 16 mm

Anbefalet tilspændingsmoment: 5 Nm

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	65 mm
passer til Ø gennemgangshul	10 - 12,7 mm
Passer til Ø bundhul	14 - 16,2 mm
Skaft-Ø D ₅ h6	16 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	5 Nm
Samlet længde L	120 mm
Serie	TopCut

Indvendig køling	ja
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Produkttype	Påskruningsfræser-holder