

**CNMG 120408, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250212 CA6525
GTIN	4960664471355
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120408 CA6525 Type: CA6525

Spånbryder: MS

Skæredybde a_p : 0,7 - 4 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,35 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,35 mm/o
Skæredybde a_p	0,7 - 4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	MS
Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Type	CA6525

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning