

**BMT-borestangsholder, BMT: 68****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319887 68
GTIN	4069515004640
Artikelklasse	32U

Beskrivelse**Udførelse:**

Til indvendig og udvendig køling.

Præcisionsholdere, tilpassede specifikt til maskinen, til fleksibel anvendelse på hoved- og modspindelmaskiner. Slebet kontaktflade og funktionsflade. Perfekt udlægning på de pågældende drejemaskiner.

Fordel:

- **Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.**
- **Processikkerhed takket være materialer af høj kvalitet, lang levetid.**
- **Bruneret til bedre korrosionsbeskyttelse.**
- **Med sikrede kuglesprøjtedyser op til 80 bar.**

Anvendelse:

Indvendig og udvendig bearbejdning i CNC-drejebænke med BMT-værktøjsrevolvere.

Til indvendig bearbejdning med holder til borestang eller vendepladebor.

Passer til:

CNC-drejebænke med BMT-værktøjsrevolver.

- **Mazak: QT/QTS 100 M/MY/MS/MSY; QT/QTS 200, 250 M/MY/MS/MSY; QT 200, 250 M/MY/MS/MSY (16D); QTC/QTE/QTU 100-350 M/MY/MS/MSY; QT-Ez 8, 10, 12 M/MY/MSY; MZ68B/C**

Bemærk:

Andre BMT-holdere med forskellige størrelser og dimensioner fås på forespørgsel.

Vær opmærksom på, at holderens kompatibilitet med din maskine skal kontrolleres selvstændigt før købet. Der ydes ikke garanti for en korrekt pasform.

Teknisk beskrivelse

L_3	26 mm
L_2	110 mm
l_1	132 mm
d_a	40 mm
L_1	68 mm
Z	64 mm
x	95 mm
h_1	85 mm
Produkttype	Stålholder