

**BMT-borestangsholder, BMT: 45-85****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319887 45-85
GTIN	4069515004657
Artikelklasse	32U

Beskrivelse**Udførelse:**

Til indvendig og udvendig køling.

Præcisionsholdere, tilpassede specifikt til maskinen, til fleksibel anvendelse på hoved- og modspindelmaskiner. Slebet kontaktflade og funktionsflade. Perfekt udlægning på de pågældende drejemaskiner.

Fordel:

- **Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.**
- **Processikkerhed takket være materialer af høj kvalitet, lang levetid.**
- **Bruneret til bedre korrosionsbeskyttelse.**
- **Med sikrede kuglesprøjtedyser op til 80 bar.**

Anvendelse:

Indvendig og udvendig bearbejdning i CNC-drejebænke med BMT-værktøjsrevolvere.

Til indvendig bearbejdning med holder til borestang eller vendepladebor.

Passer til:

CNC-drejebænke med BMT-værktøjsrevolver.

- **DN SOLUTIONS (tidligere DOOSAN): Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45); Lynx 220 LMS/LY/LSY; Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45)**
- **Duplomatic: DM-TR-16-D12-290-BMT45/10**
- **EMCO: Hyperturn 45/50 (BMT45); Maxxturn 65 SMY (BMT45)**

- **Haas:** ST-10/15Y (BMT45)
- **Hardinge:** H-51, TT-42,51 (BMT45-16T); T-42,51 (BMT45-12T); TA-42,51 (BMT45-16T)
- **Hyundai WIA:** SE2200M/MS/LSY (BMT45)
- **Smec:** PL1600 (M/MC)
- **Spinner:** Microturn 36, 52 (BMT45); TC 300, TTC 300 SMMCY (BMT45); TC 600 MCY/SMCY (BMT45); TTS 42, 65 (BMT 45)
- **Takamaz:** XYT-51 (BMT45)
- **Takisawa:** TCY-200 (BMT45); Taiwan FX-1500 (BMT45)
- **Tornos:** SwissDECO 36 TB

Bemærk:

Andre BMT-holdere med forskellige størrelser og dimensioner fås på forespørgsel.

Vær opmærksom på, at holderens kompatibilitet med din maskine skal kontrolleres selvstændigt før købet. Der ydes ikke garanti for en korrekt pasform.

Teknisk beskrivelse

L ₃	40 mm
L ₁	58 mm
l ₁	110 mm
d _a	32 mm
L ₂	58 mm
Z	45 mm
h ₁	75 mm
x	85 mm
Produkttype	Stålholder