

Garant**Roterende pinol 60°, Morsekonus: 5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320649 5
GTIN	4069515008341
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Let udførelse med slankt hus.**
- **Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**
- **MK-skaft hærdet og slebet.**

Med forlænget spids, spidsvinkel 60° / 30°.

Ekstremt slank, cylindrisk spidsgeometri for maksimal tilgængelighed på den plane flade.

Beskrivelse:

Centerspidsen bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidsen fastgøres med en morskonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Primært til bearbejdning af små og meget små dele på små og store drejemaskiner.

Særligt velegnet til fremstilling af små udvendige gevind direkte den plane side (plads til overløbsstålet). Muliggør fastspænding på indvendige (forsænkede) centreringer.

Teknisk beskrivelse

Spidslængde C	49 mm
Nyttelængde B	119 mm
Til emnevægt	1380 kg
mindste spids-Ø 60° A1	12 mm

Datablad

Spidslængde C1

26 mm

Produkttype

Centrerspids