

**Friktionsbor, fladt (uden krave) Uni, Gevind: M4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080753 M4
GTIN	4069515008716
Artikelklasse	BAW

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.

Friktionsbor, fladt (uden krave).

Standard eller lang; med krave eller uden krave.

Anvendelse:

Egnet til stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing.

Passer til:

HOLEX ER-spændetænger nr. 308964.

ER-spændenøgle nr. 309680.

HOLEX-rulletap nr. 139130 eller nr. 139180.

Teknisk beskrivelse

Til gevind M	M4
Anbefalet omdrejningstal	2700 min ⁻¹
Kernehul-Ø	3,7 mm

Datablad

Materialetykkelse	0,7 - 2,5 mm
Anbefalet dreveffekt	0,8 kW
Skaft-Ø	6 mm
Produkttype	Friktionsbor