

**Garant****CNMG 120408, Type: HB7020**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250158 HB7020
GTIN	4045197699510
Artikelklasse	21G

### Teknisk beskrivelse

Spånbryder	SM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 8 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408

Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning