

**Friktionsbor, fladt (uden krave), langt, Inox, Gevind: M5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080758 M5
GTIN	4069515008976
Artikelklasse	BAW

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.

Friktionsbor, fladt (uden krave), til brug i materialer af rustfrit stål.

Standard eller lang; med krave eller uden krave.

Anvendelse:

Særligt egnet til rustfrit stål.

Passer til:

HOLEX ER-spændetænger nr. 308964.

ER-spændenøgle nr. 309680.

HOLEX-rulletap nr. 139130 eller nr. 139180.

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	4,5 mm
Skaft-Ø	6 mm
Anbefalet omdrejningstal	2600 min ⁻¹

Datablad

Anbefalet dreveffekt	1 kW
Til gevind M	M5
Materialetykkelse	0,7 - 3 mm
Produkttype	Friktionsbor