


**CNMG 120408, Type: CA6525**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250104 CA6525
GTIN	4960664513116
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CNMG 120408 CA6525 Type: CA6525

Spånbryder: MQ

Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	MQ
Primær anvendelse	M
Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Type	CA6525

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning