



CNMG 120408, Type: SW05

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250104 SW05
GTIN	4960664629534
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120408 SW05 Type: str. 5
 Spånbryder: MQ
 Skæredybde a_p : 0,2 - 1 mm
 Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 140 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	MQ
Primær anvendelse	Ti
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,2 - 1 mm
Type	str. 5

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning