



Gevindskærepatron, ER-synkro, HSK-A 63 kort, til ER-spændetangsstørrelse: 11



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338134 11
GTIN	4054631186981
Artikelklasse	33F

Beskrivelse

Udførelse:

- Ekstremt lave aksiale kræfter giver lavt flanketryk og perfekt overfladekvalitet.
- Torsionsdæmper og kompensationsmekanisme i omkredsretningen.
- Dybde på op til 150 mm kan opnås med Ø10 interfererende kontur (med gevindstørrelse M0,5-M3).
- Egnet til indvendig kølemiddeltilførsel på op til 80 bar.
- Egnet til snittapper og rulletapper.
- Egnet til højre- og venstregevind.
- Egnet til blindhuller og gennemgående huller.
- Kompensation for minimumslængde i tryk- og trækretning.
- Reducerer drastisk flanketrykket på gamle og nye CNC-arbejdsmaskiner.

Fordel:

- Pålidelige processer takket være jævn drift, selv under momentbelastning.
- Længere levetid for snittap og værktøj.
- Betydeligt mindre ydre diameter end tidligere.
- Betydeligt bedre indvendig køling direkte på værktøjet sammenlignet med konventionelle synkrone borepatroner (til ER8).
- Dobbelt så stor koncentriskhed ved det laveste flanketryk.
- Dæmpet vending af rotationsretningen giver færre værktøjsbrud.

Leveringsomfang:

Gaffelnøgle

Bemærk:

Produkt nr. 338131 – 338135 kun til brug med CENTRO/P-spændetænger (nr. 309365 – 309372). Jo lavere aksialkraft, jo bedre kvalitet, jo mindre slid, jo længere levetid og jo sikrere proces.

CP-rullenøgle nr. 309754 eller CP-rullenøgle til moment nr. 309756 skal købes separat.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	129 mm
L ₁	25 mm
Gevindskæreeområde	M3 - M6
Ø D ₃	32 mm
L ₃	103 mm
L ₂	71 mm
Ø D ₂	26 mm
Ø D ₁	16 mm
E	35 mm
Adapter	HSK-A 63 kort
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Produkttype	Gevindskærepatron

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/338134-11>