

**CNMG 120408, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250371 CA510
GTIN	4960664696956
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Tilspænding f	0,28 - 0,88 mm/o
Spånryder	PH
Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning