


KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft, 4×D, Ø DC m7: 40mm


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	236601 40
GTIN	4047109201453
Artikelklasse	24P

Beskrivelse

Udførelse:

- Højeste ydelse og maksimal levetid takket være den optimale basisenhedsstyrke og den specielle overfladebehandling.
- Optimal målfasthed ved yderst vanskelige borebetingelser.
- Lavere lageromkostninger takket være identiske indvendige og udvendige vendeplatter.
- Mulighed for akseforskudt boring på op til $V_{maks.} = 0,25$ mm. Maksimal $\varnothing = D + 0,5$ mm, der kan opnås med maksimal finjustering.

Boringstolerance: $\varnothing D - 0,1 / + 0,3$

Anvendelse:

- Ved ekstreme bearbejdningssituationer.

Med vendeplatter nr. 236605 – 236610.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft samt mulighed for levering i tommestørrelser på forespørgsel.

Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	239652 20IP (6,3 Nm)
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 120408 42-...
Skaft-Ø D_s	40 mm
Nyttelængde L_1	160 mm

Antal skær Z	1
Skaftlængde L _s	68 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominel Ø D	40
Udhængslængde L _A	188 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	4×D
Skaft	ISO 9766
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget tværboring
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget skrå udgang
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP	239652 20IP
8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600