

Garant**CN.G 120404, Type: HB7215**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250156 HB7215
GTIN	4045197661043
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CN.G 120404 HB7215 Type: HB7215

Spånryder: GM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 1 - 5 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 180 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	K
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 300 m/min
Skæredybde a_p	1 - 5 mm
Spånryder	GM

Type	HB7215
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning