

**Friktionsbor, fladt (uden krave), Inox, Gevind: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080754 M10
GTIN	4069515014328
Artikelklasse	BAW

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.

Standard eller lang; med krave eller uden krave.

Friktionsbor, fladt (uden krave), til brug i materialer af rustfrit stål.

**Anvendelse:**

Særligt egnet til rustfrit stål.

**Passer til:**

HOLEX ER-spændetænger nr. 308964.

ER-spændenøgle nr. 309680.

HOLEX-rulletap nr. 139130 eller nr. 139180.

**Teknisk beskrivelse**

Anbefalet omdrejningstal	2100 min <sup>-1</sup>
Kernehul-Ø	9,3 mm
Anbefalet dreveffekt	1,7 kW

## Datablad

Skaft-Ø	10 mm
Materialetykkelse	0,7 - 1 mm
Til gevind M	M10
Produkttype	Friktionsbor