

**Friktionsbor, standard (med krave), langt, INOX, Gevind: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080756 M10
GTIN	4069515014335
Artikelklasse	BAW

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.

Friktionsbor standard (med krave), til brug i materialer af rustfrit stål.

Standard eller lang; med krave eller uden krave.

Anvendelse:

Særligt egnet til rustfrit stål.

Passer til:

HOLEX ER-spændetænger nr. 308964.

ER-spændenøgle nr. 309680.

HOLEX-rulletap nr. 139130 eller nr. 139180.

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	9,3 mm
Anbefalet dreveffekt	1,7 kW
Anbefalet omdrejningstal	2100 min ⁻¹

Datablad

Skaft-Ø	10 mm
Materialetykkelse	0,7 - 3 mm
Produkttype	Friktionsbor