

**CNMG 120412, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250372 CA510
GTIN	4960664696963
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	1 - 10 mm
Hjørneradius	1,2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Spånbrøder	PH
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,28 - 0,88 mm/o
Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMG 120412
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning