

**KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft, 5×D, Ø DC m7: 15,5mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 236602 15,5   |
| GTIN                | 4047109222915 |
| Artikelklasse       | 24P           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Højeste ydelse og maksimal levetid takket være den optimale basisenhedsstyrke og den specielle overfladebehandling.**
- **Optimal målfasthed ved yderst vanskelige borebetingelser.**
- **Lavere lageromkostninger takket være identiske indvendige og udvendige vendeplatter.**
- **Mulighed for akseforskuet boring på op til  $V_{maks.} = 0,25$  mm. Maksimal  $\varnothing = D + 0,5$  mm, der kan opnås med maksimal finjustering.**

**Boringstolerance:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$ **Anvendelse:**

- **Ved ekstreme bearbejdningssituationer.**

Med vendeplatter nr. 236605 – 236610.

**Leveringsomfang:**

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

**Anbefaling:****Ved forboring** reduceres tilspændingen til 70 %.**Bemærk:**

Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.

Udførelse 2×D og 3×D med ABS<sup>°</sup>-skaft samt mulighed for levering i tommestørrelser på forespørgsel.**Teknisk beskrivelse**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Vendeplatteskruesæt | 239652 5IP1 (0,38 Nm) |
| Nyttelængde $L_1$   | 80 mm                 |
| Skaft-Ø $D_s$       | 20 mm                 |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Antal skær Z                         | 1                       |
| ISO-kode, vendeskærsplatte           | SOGX 040204 10-...      |
| Skaftlængde L <sub>s</sub>           | 50 mm                   |
| Serie                                | KUB Pentron®            |
| Nominel Ø D                          | 15.5                    |
| Udhængslængde L <sub>A</sub>         | 96 mm                   |
| Boreddybde for vendeplattebor op til | 5×D                     |
| Skaft                                | ISO 9766                |
| Boranvendelse                        | Betinget centrerboring  |
| Boranvendelse                        | Betinget skrå forboring |
| Boranvendelse                        | Betinget tværboring     |
| Boranvendelse                        | Betinget pakkeboring    |
| Boranvendelse                        | Betinget skrå udgang    |
| Boranvendelse                        | Betinget skrå forboring |
| Indvendig køling                     | ja                      |
| Spåntagningsstrategi                 | HPC                     |
| Produkttype                          | Vendeplattebor          |

## Tilbehør

|  |             |
|--|-------------|
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm       | 211750 0,6  |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP | 674252 5IP  |
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 5IP1                        | 239652 5IP1 |