

**Garant****eco-QT-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250603 20/15
GTIN	4045197657039
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

**Fordel:**

**Kombiner fordelene ved Garant eco og skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj. Løsn fiksering pr. knaptryk – skift skær – tryk på spændejernsholderen.**

Nedsæt ekstratiden nemt og bekvemt.

Ensartet spændekraft, høj skiftenøjagtighed, vedligeholdelsesfri.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DDJNR/L 2025X15

passende vendeskærsplatter: DN.. 1506..

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 32 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 46 mm

Samlet længde L: 105 mm

Underlægsplade: 259031 30

**Teknisk beskrivelse**

Underlægsplade	259031 30
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..

Spændejern	259038 7
Hovedlængde L <sub>1</sub>	46 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Skafstørrelse	20 mm
ISO-kode holder	DDJNR/L 2025X15
Skrue til underlagsplatte	259025 1
Plattestørrelse	15 mm
Samlet længde L	105 mm
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Underlagsplatte	259272
Skrue til underlagsplatte Type 1	259025 1
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Skrue til underlagsplatte	259167
Underlagsplatte Type 30	259031 30
Spændejern Type 7	259038 7
Spændejern	259351
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15