

**CNMM 120412, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250492 CA510
GTIN	4960664697274
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMM 120412 CA510 Type: CA510
Spånbryder: PX
Skæredybde a_p : 1 - 11 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,9 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	PX
Skæredybde a_p	1 - 11 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Hjørneradius	1,2 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,25 - 0,9 mm/o
Type	CA510

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 120412
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning