

**Garant****Borestangssæt HM, Venstre****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260019
GTIN	4045197651945
Artikelklasse	29W

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	269028 7
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
ISO-kode holder	E12M SCLCR/L06
ISO-kode holder	E10K SCLCR/L06
ISO-kode holder	E08K SCLCR/L06
Spændehøjde L <sub>2</sub>	7,6 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	9,6 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	11,5 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	10 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	14 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	5 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	6 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	8 mm

Samlet længde L	125 mm
Samlet længde L	125 mm
Samlet længde L	150 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
Borestænger HM Skaft-Ø / plattestørrelse 8/06 mm	260017 8/06
Borestænger HM Skaft-Ø / plattestørrelse 10/06 mm	260017 10/06
Borestænger HM Skaft-Ø / plattestørrelse 12/06 mm	260017 12/06