

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250609 20/15
GTIN	4045197650467
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	259031 28
Skaftstørrelse	20 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Skrue til underlagsplade	259025 10
Plattestørrelse	15 mm
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Hovedlængde L ₁	35 mm
ISO-kode holder	DDJNR/L 2020K15
Klo, skrue, fjeder	259035 2
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Spændejernsenhed Type 2

259035 2

Skrue til underlagsplatte Type 10

259025 10

Underlagsplatte Type 28

259031 28

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm

659957 500