


**CNMG 120412, Type: CA4515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250214 CA4515
GTIN	4960664599981
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120412 CA4515 Type: CA4515
Spånbryder: STD
Skæredybde a_p : 0,5 - 7 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,7 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 110 - 360 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,7 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 360 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 7 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	STD
Hjørneradius	1,2 mm
Primær anvendelse	K
Type	CA4515

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning