


**CNMG 120404, Type: KW10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250210 KW10
GTIN	4960664220779
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120404 KW10 Type: KW10

Spånbryder: AH

Skæredybde a_p : 1 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,35 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 400 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,1 - 0,35 mm/o
Skæredybde a_p	1 - 4 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 400 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	N
Spånbryder	AH
Type	KW10

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning