

Garant**eco-skærholdere kort, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250605 20/11
GTIN	4045197650320
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: PDJNR/L 2020X11

passende vendeskærsplatter: DN.. 1104..

Funktionsbredde L₄: 25 mm

Hovedlængde L₁: 33 mm

Samlet længde L: 92 mm

Underlægsplade: 259031 12

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	33 mm
Knæledsskrue	259018 4
Underlægsplade	259031 12
Skaftstørrelse	20 mm
passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..

Fjeder	259046 2
Knæled	259015 4
ISO-kode holder	PDJNR/L 2020X11
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	92 mm
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 12	259031 12
PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2,5 mm	674242 2,5
Knæled Type 4	259015 4
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Knæledsskruer Type 4	259018 4
Fjeder Type 2	259046 2