

**CNMG 120412 Wiper, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250215 CA510
GTIN	4960664696987
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120412 Wiper CA510 Type: CA510

Spånbryder: WQ

Skæredybde a_p : 1 - 3,5 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,35 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	WQ
Skæredybde a_p	1 - 3,5 mm
Hjørneradius	1,2 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	CA510

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning