

**CNMG 120408, Type: SP4019****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250184 SP4019
GTIN	
Artikelklasse	28A

Beskrivelse

CNMG 120408 SP4019 Type: SP4019

Spånbroder: 3J

Skæredybde a_p : 1 - 4 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,4 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 40 - 110 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbroder	3J
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	40 - 110 m/min
Tilspænding f	0,15 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Sekundær anvendelse	S
Primær anvendelse	M

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	1 - 4 mm
Type	SP4019
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning