

Garant**GARANT Vap Tap maskinsnittap HSS-E form C, vaporiseret, M: M1,6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	135805 M1,6
GTIN	4069515001311
Artikelklasse	13V

Beskrivelse**Udførelse:****Form C** (ansnit 2 – 3 gevind).**Form C** (ansnit 2 – 3 gevind).**Teknisk beskrivelse**

Gevindtype	M
Norm	DIN 371
Gevindstigning	0,35 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaftfirkant □	2,1 mm
Antal skær Z	2
Kernehul-Ø	1,25 mm
Skaft-Ø D _s	2,5 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindstørrelse	M1,6
Antal spånnoter	2
Samlet længde L	40 mm
Gevinddybde	4,8 mm
Gevind-Ø	1,6 mm

Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved bundhul
Skæreretning	Højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Serie	Vap Tap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	18 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	15 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

