

Garant**Drevet værktøj aksial, BMT65, Type: 65-32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319932 65-32
GTIN	4069515002899
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

Til anvendelse på alle CNC-drejemaskiner **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter-revolver** og drivkobling **DIN 5480** eller maskiner med **BMT-revolver** med drivkobling **DIN 1809**. Fastspænding af værktøjet i AGW via ER-spændepatron med ekstern/intern møtrik eller hurtigskiftsystem VARIA VX med EWS-licens. Ekstern, udvendig køling via innovativ kølevæskestyring, intern køling gennem værktøjet centralt gennem spindlen. Udførelsen IK – med keramikpakningssæt, tryk op til 70 bar, komplet tørløbsegnet. Udførelsen IM – med indvendig spændemøtrik.

Fordel:

- **Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.**
- **Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.**
- **Overførsel af høje momenter.**
- **100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.**
- **Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.**

Anvendelse:

Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladsmangel (disponible spændepladser) i revolveren.

Passer til:

DMG Gildemeister CTX. Til dels Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480 eller BMT-revolver med DIN 1809.

- **ACCUWAY: UT-300**
- **DMC: DL 35; DL 40**

- **DN SOLUTIONS (TIDLIGERE DOOSAN):** PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA GT3100; PUMA 300 MS; PUMA 3100; SMX 2600; PUMA V400 M; PUMA MX2000; PUMA MX2500; PUMA MX2600; SMX 3100; PUMA VT450 M; PUMA 2100 II; PUMA 2600 II
- **ECOCA:** MT-3; MT-4
- **FOCUS CNC:** FBL-300
- **GANESH:** ASL-15; ASL-78/105
- **GOODWAY:** GLS-2800; GLS-3300; GMS-2000; GS-2000; GS-2600; GS-2800; GS-3300; GS-3600
- **HAAS:** ST-35; ST-28; DS-30; ST-20; ST-25; ST-30
- **HARDINGE:** ELITE 65 M ULTRA
- **HEADMAN:** T65
- **HURCO:** TMX10; TMX8
- **HWACHEON:** CUTEX 240; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; HI-TECH 200; VT 450; HI-TECH 230
- **HYUNDAI WIA:** L2000; L2600; L3000; L2100; L300; LV450; HD2600; HD3100; SKT250; SKT300
- **JOHNFORD:** SL-60; SL-65
- **LEADWELL:** LTC-25
- **LMW:** LR30
- **ROMI:** GL 350
- **SMART:** NL 2500; NL 3000
- **SMEC:** SL 2500; PL 2000; PL 2500; SLV 500; PL 20; PL 25; PL 35; SL 3500; SL 3000
- **SPINNER:** TC800
- **TAKISAWA TAIWAN:** LX-2500; LX-3000; NEX-110; NX-2500; LA-250
- **TONGTAI:** TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500; TNL-120; TD-2000; TD-2500
- **VICTOR:** VTURN-A26; VTURN-S26; VTURN-A260
- **WELE:** HL-200

Leveringsomfang:

AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og hagenøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Passende indsætter Varia VX nr. 319802 - 319888, ER-hurtigskifteadapter nr. 319761 - 319781, ER-spændepatroner nr. 308941 - 309878, ER-spændenøgler nr. 309680 - 309745.

Momentskruetrækker nr. 211750 str. 5,7.

Bemærk:

- **Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel:** www.hoffmann.ews-tools.com
- **IK-værktøjer (intern køling) tørlob, kølevæskefiltrering < 50 µm.**
- **Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).**
- **Til tunge fræseopgaver anbefales på forespørgsel en variant med konusrulleleje.**

Vær opmærksom på, at holderens kompatibilitet med din maskine skal kontrolleres selvstændigt før købet. Der ydes ikke garanti for en korrekt pasform.

Teknisk beskrivelse

Datablad

b_1	97 mm
Køling	ekstern
x	61,1 mm
Værktøjsspænding	ER32
L_1	70 mm
L_2	73 mm
Adapter	BMT65
Produkttype	Drevet værktøj