

**GARANT Vap Tap maskinsnittapper HSS-E, vaporiseret, M: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132642 M8
GTIN	4069515001731
Artikelklasse	13V

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT Vap Tap Universal-snittapper. Kan anvendes **processikkert** i en **lang række materialer**. Optimeret **hals- og notlængde** giver **forbedret spånevakuering** ved **dybe** gevind. Højtydende **HSS-E skærestof** med øget vanadiumindhold for forbedret **slidstyrke**. **Vaporiseret overflade**, koldsvejsning reduceres.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	8 mm
Gevindstigning	1,25 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindtype	M
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Gevinddybde	24 mm
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	6,8 mm
Gevind-Ø	8 mm
Norm	DIN 371
Skaftfirkant □	6,2 mm
Samlet længde L	90 mm

Gevindstørrelse	M8
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Serie	Vap Tap
Produkttype	Snittap

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	18 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	15 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		