


**CCGT 060200, Type: SP4019****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260070 SP4019
GTIN	
Artikelklasse	28D

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,15 - 3 mm
Tilspænding $f$	0,05 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	62
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	30 - 440 m/min
Type	SP4019
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 060200
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

