

Garant**GARANT Vap Tap maskinsnittapper HSS-E, vaporiseret, M: M2,2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132642 M2,2
GTIN	4069515001649
Artikelklasse	13V

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT Vap Tap Universal-snittapper. Kan anvendes **processikkert** i en **lang række materialer**. Optimeret **hals- og notlængde** giver **forbedret spånevakuering** ved **dybe** gevind. Højtydende **HSS-E skærestof** med øget vanadiumindhold for forbedret **slidstyrke**. **Vaporiseret overflade**, koldsvejsning reduceres.

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	1,75 mm
Gevindstørrelse	M2,2
Samlet længde L	45 mm
Gevindstigning	0,45 mm
Skaftfirkant □	2,1 mm
Gevindtype	M
Gevinddybde	6,6 mm
Norm	DIN 371
Gevind-Ø	2,2 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skaft-Ø D _s	2,8 mm
Antal spånnoter	2

Antal skær Z	2
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Serie	Vap Tap
Produkttype	Snittap

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	18 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	15 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		