

**Drejevendeskærsplade VNMG 160408, til middel bearbejdning****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 251824 PR115S |
| GTIN                | 4960664035922 |
| Artikelklasse       | 25E           |

**Teknisk beskrivelse**

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| ISO-kode, vendeskærsplade                | VNMG 160408           |
| Tilspænding f                            | 0,1 - 0,3 mm/o        |
| Skærebetingelse                          | let afbrudt           |
| Primær anvendelse                        | S                     |
| Skæremateriale                           | HM                    |
| Hjørneradius                             | 0,8 mm                |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 25 - 70 m/min         |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Skrubsletbearbejdning |
| Spånryder                                | MU                    |
| Type                                     | PR115S                |
| Antal skift/skær                         | 4                     |
| Skæredybde $a_p$                         | 0,5 - 2 mm            |

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning