

**Drejevendeskersplatte TNMG 160404, til middel bearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251582 PR115S
GTIN	4960664035779
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,09 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	6
Primær anvendelse	S
ISO-kode, vendeskersplatte	TNMG 160404
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	25 - 70 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	MU
Type	PR115S
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning