


Garant**Drejevendeskersplatte SNMG 150616, til skrubbearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251332 HB7130-2
GTIN	4069515023061
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	VG
Type	HB7130-2
Skæredybde a_p	1,5 - 7 mm
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,2 - 0,55 mm/o
Hjørneradius	1,6 mm
Antal skift/skær	8
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskersplatte	SNMG 150616

Datablad

Primær anvendelse

M

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning