


Garant**Drejevendeskersplatte WNMG 080408, til skrubbearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252208 HB7140-2
GTIN	4069515022903
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	6
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skærebetingelse	meget afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	VG
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 170 m/min
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M
ISO-kode, vendeskersplatte	WNMG 080408

Datablad

Type	HB7140-2
Belægning	AlTiSiN
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning