


Garant**Drejevendeskersplatte SNMG 120412, til middel bearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251226 HB7010-2
GTIN	4069515017664
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	8
ISO-kode, vendeskersplatte	SNMG 120412
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 440 m/min
Type	HB7010-2
Skæredybde a_p	0,3 - 4 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	1,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Spånbryder	SM

Datablad

Primær anvendelse

P

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning