

**GARANT Vap Tap-maskinsnittapper HSS-E, vaporiseret, MF: 6X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132885 6X0,75
GTIN	4069515002035
Artikelklasse	13V

Beskrivelse**Udførelse:**

Kan anvendes **processikkert** i en **bred vifte af materialer**. Optimeret **hals- og notlængde** giver **forbedret spånevakuering** ved **dybe** gevind. Højtydende **HSS-E skærestof med** øget vanadiumindhold for forbedret **slidstyrke**. **Vaporiseret overflade**, koldsvejsning reduceres.

Bemærk:

med 4 skær.

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	6 mm
Gevinddybde	18 mm
Skaftfirkant □	3,4 mm
Gevindstigning	0,75 mm
Norm	DIN 374
Antal spånnoter	4
Samlet længde L	80 mm
Gevindstørrelse	M6×0,75
Antal skær Z	4
Kernehul-Ø	5,2 mm
Skaft-Ø D _s	4,5 mm
Gevindtype	MF

Datablad

Skæremateriale	HSS E
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	uden
Serie	Vap Tap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	18 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	15 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		

Datablad

våd, maksimal

egnet