

Garant**Drejevendeskærsplatte CC.T 09T304, til sletbearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260058 HB7010-2
GTIN	4069515019361
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,07 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Spånbryder	SS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Type	HB7010-2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tolerance	M

Datablad

Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning