

Garant**GARANT Vap Tap-snittap HSS-E, vaporiseret, MF: 22X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	137110 22X1,5
GTIN	4069515003070
Artikelklasse	13V

Beskrivelse**Udførelse:**

Kan anvendes **processikkert** i en **lang række materialer**. Optimeret **hals- og notlængde** giver **forbedret spånevakuering** ved **dybe** gevind. Højtydende **HSS-E skærestof** med øget vanadiumindhold for forbedret **slidstyrke**. **Vaporiseret overflade**, koldsvejsning reduceres.

Teknisk beskrivelse

Gevindtype	MF
Gevind-Ø	22 mm
Norm	DIN 374
Gevindstigning	1,5 mm
Kernehul-Ø	20,5 mm
Skaft-Ø D _s	18 mm
Skaftfirkant □	14,5 mm
Antal spånnoter	4
Skæremateriale	HSS E
Gevindstørrelse	M22×1,5
Samlet længde L	125 mm
Gevinddybde	66 mm
Antal skær Z	4

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Serie	Vap Tap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	18 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	15 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		

våd, maximal

egnet