

Garant**Drejevendeskersplatte SCMT 120408, til sletbearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260750 HB7010-2
GTIN	4069515020961
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7010-2
Skæremateriale	HM
Spånbryder	SS
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskersplatte	SCMT 120408
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,07 - 0,25 mm/o
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm

Datablad

Slet-/skrubbearbejdning

Sletbearbejdning

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning