

Garant**Drejevendeskersplatte CNMG 120412, til middel bearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250160 HB7010-2
GTIN	4069515015967
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskersplatte	CNMG 120412
Spånbryder	SM
Antal skift/skær	4
Hjørneradius	1,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 440 m/min
Tolerance	M
Type	HB7010-2
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	0,3 - 4 mm

Datablad

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning