

Garant**Drejevendeskærsplatte CNMG 160612, til middel bearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250170 HB7010-2
GTIN	4069515016100
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160612
Type	HB7010-2
Tolerance	M
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 440 m/min
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	1,2 mm

Datablad

Spånbryder	SM
Skæredybde a_p	0,3 - 4 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning