

Garant**Drejevendeskersplatte VC.T 110304, til middel bearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261454 HB7010-2
GTIN	4069515022576
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 110304
Type	HB7010-2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Tolerance	M
Spånbryder	SM
Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,08 - 0,3 mm/o

Datablad

Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning