

Garant**Drejevendeskersplatte CNMG 160612, til skrubbearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250336 HB7020-2
GTIN	4069515016421
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	1,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 360 m/min
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskersplatte	CNMG 160612
Type	HB7020-2
Antal skift/skær	4
Primær anvendelse	P

Datablad

Spånbryder

SG

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning