

Garant**Drejevendeskersplatte KNUX 160410R, til middel bearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251036 HB7020-2
GTIN	4069515017381
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Antal skift/skær	2
Spånbryder	SM
Skæredybde a_p	0,3 - 4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Spånbryder	2,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 370 m/min
Type	HB7020-2
ISO-kode, vendeskersplatte	KNUX 160410R
Produkttype	Vendeskersplatte til drejning