

Garant**Drejevendeskersplatte CCMT 120408, til sletbearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260066 HB7010-2
GTIN	4069515019569
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	SS
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
Antal skift/skær	2
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,07 - 0,25 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Type	HB7010-2

Datablad

Tolerance	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning